

**TCMT 16T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Zvrst	HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje