


Garant**Centrični primež, avtomatizacija, Širina čeljusti A: 120Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360134 120A
GTIN	4062406572914
Razred artikla	30N

Opis**Izvedba:**

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitve centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

Prednosti:

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

Večnamenska uporaba.

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Konzola za avtomatizacijo art. 360164.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Vključno s 4 vpenjalnimi čepi, vel. 90.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

Tehnični opis

Vrtilni moment	60 Nm
Dolžina	130 mm
Širina	120 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Hod	25 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	25,5 kN
Višina	50 mm
Masa	5,3 kg
ustreza barvni kodi	ZC120
Vrsta izdelka	Strojni primež