

**VBMT 110304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Zvrst	HBT020
Lomilec odrezkov	PM

Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje