

**VBMT 160404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160404 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PM
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje