

**VCMT 110304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Lomilec odrezkov	MM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje