

**Garant****Pnevmatski centrični primež, Tip: 100****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 360180 100    |
| GTIN                  | 4062406572945 |
| Razred artikla        | 310           |

**Opis****Izvedba:**

- **Nastavljiv hod + 5 mm na stran.**
- **Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.**
- **Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.**

**Uporaba:**

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za **avtomatizirano uporabo** prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

**Dodatni pribor:**

Program čeljusti art. 360135 – 360151 vel. 80.

**Tehnični opis**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Maksimalni tlak stisnjenega zraka | 9 bar  |
| Višina H                          | 95 mm  |
| L                                 | 100 mm |
| Širina čeljusti A                 | 80 mm  |
| Masa                              | 4,8 kg |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Vpenjalni hod                | 6 mm           |
| Vpenjalna sila do maksimalno | 10 kN          |
| B                            | 100 mm         |
| ustreza barvni kodi          | PCV 100        |
| Vrsta izdelka                | Strojni primež |