

**VCMT 160404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PF
Globina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PF
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje