

Garant**Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: 32****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320617 32 |
| GTIN | 4062406573133 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Cilindrično držalo za vpenjanje v držala nožev za notranje struženje, držala vpenjalnih stročnic ali hidravlično-raztezne vpenjalne glave; za vpenjanje v drugi revolver.

Za obdelavo težjih obdelovancev.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljive konice art. 320625. Zamenljive konice art. 320629.

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Hod vzmeti | 4 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 95 mm |
| za maso obdelovanca | 500 kg |
| Celotna dolžina L | 155 mm |
| Ø ohišja D | 66 mm |
| Ø d | 32 mm |
| Odstopanje krožnega teka | 0,01 mm |
| Ø držala D ₁ | 18 mm |
| ustreza barvni kodi | K18 |
| Maksimalno število vrtljajev | 5000 min ⁻¹ |
| Trn za rezkarje | Ø držala 32 mm |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |