

**Garant****Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320617 40
GTIN	4062406573140
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Cilindrično držalo za vpenjanje v držala nožev za notranje struženje, držala vpenjalnih stročnic ali hidravlično-raztezne vpenjalne glave; za vpenjanje v drugi revolver.

Za obdelavo težjih obdelovancev.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

**Dodatni pribor:**

Zamenljive konice art. 320625. Zamenljive konice art. 320629.

**Napotek:**

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

**Tehnični opis**

Ø d	40 mm
Celotna dolžina L	165 mm
Ø držala D <sub>1</sub>	18 mm
Ø ohišja D	74 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
Odstopanje krožnega teka	0,01 mm
ustreza barvni kodi	K18
Hod vzmeti	4 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	95 mm
za maso obdelovanca	550 kg
Trn za rezkarje	Držalo Ø 40 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica