

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 20/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2020K15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 38 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259033 3

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Velikost ploščice	15 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020K15

Celotna dolžina L	125 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 11
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	38 mm
Podložna ploščica	259033 3
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 3	259033 3
Vijak za podložno ploščico Tip 2	259027 2
Vijak za podložno ploščico	259612
Podložna ploščica	259225