

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SDJCR/L 1616H11

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Funkcijska širina L₄: 20 mm

Dolžina glave L₁: 29 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 3

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616H11
Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Dolžina glave L ₁	29 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 1
Podložna ploščica	269007 1
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica	269070
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico	269205
Podložna ploščica Tip 1	269007 1
Vpenjalni vijak	269433
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 3	269023 3
Vijak za podložno ploščico Tip 1	269015 1