


**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Radij: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251398 2
GTIN	4062406258290
Razred artikla	29W

**Opis****Primerno za:**

Vpenjalno držalo PSSN. Na primer vpenjalno držalo za struženje št. 251112 in 251113.

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem  $\geq 3$  mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMX 1204
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 120 m/min
Globina reza $a_p$	2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	30 - 80 m/min
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen

Dodatna uporaba	M
Rezalni material	HM
Zvrst	HUT25
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Značilnost blagovnega imena	HUT25
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje