

**DNMG 150612, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150612 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MR  
Globina reza  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	MR
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Zvrst	HBT130
Globina reza $a_p$	2 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje