

**HOLEX****VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205704 16
GTIN	4062406262419
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

Mere, podobne DIN 6527. **Optimizirani specialni rebrasti profil za grobo rezkanje. Zelo visoka zmogljivost odrezovanja.**

**Uporaba:**

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	d11
Širina posnetja vogala pri 45°	0,8 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Dolžina rezil $L_c$	22 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Kot spirale	45 stopinj
Število zob Z	5
Celotna dolžina L	82 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Ø držala $D_s$	16 mm

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Serijska	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	HR
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	primerno	170 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	160 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	primerno	135 m/min	P
Jeklo $< 1400 \text{ N/mm}^2$	primerno	120 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	60 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	pogojno primerno	45 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

