

**Garant****DCGT 04T002, Zvrst: HB7025-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	SF
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7025-1
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Podajanje $f$	0,03 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 180 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje