

Garant**DCGT 04T002, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7125-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VF
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 150 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje