

**Garant****VCGT 050102, Zvrst: HU7315-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Razred artikla	211

### Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Zvrst	HU7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	AF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 300 m/min
Podajanje $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 050102
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje