



Sojemalni nastavek CoAE, s HM-ploščicami Desni tek, Ø delovnega območja: 21-40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

327641 21-40

GTIN

Razred artikla

33I

Opis

Izvedba:

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.

CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhmi. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Sojemalni nastavki z **zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine**.

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327541.

Primerno za:

Osnovno telo art. 327521 in 327541.

Napotek:

Sojemalni nastavki CoAE primerni tudi za stari sistem CoA (kotni oporni bati).

Tehnični opis

Dolžina C	30 mm
Ø delovnega območja	21 - 40 mm
Ø primerne centrirne konice D	6 mm
Ø vpenjalnega kroga A	20 mm
Zunanji Ø B	43 mm
Vrsta uporabe	desno
Ozobljenje	zamenljivo
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo