

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 32/4mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	54 mm
Število rezil Z	4
Vpenjalni navoj M	M16
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,45 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
\varnothing rezila D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	42 mm
Kot rampe α_{maks}	2,06 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------