

Garant
Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Kot rampe α_{\max}	5,37 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	7,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm

Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,7 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------