

3M**Lepilni trak VHB™, siv, Širina×dolžina (mm×m): 19X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083786 19X3
GTIN	4054596233782
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ GPH-110GF je sestavljen iz prilagodljivega jedra iz penaste mase in dobro kljubuje visokim temperaturam. Namenjen je hitri in preprosti izdelavi močne, trpežne in trajne povezave.

Napotek:

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	3 m
temperaturna obstojnost do	150 - 230 °C
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Debelina	1,1 mm
Širina	19 mm
Barva	siva

Minimalni rok trajanja	24 mesec
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Lepilna moč na jeklu	3,7 N/mm
Oznaka proizvajalca	GPH-110GF
Lepilna masa	Akriat
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Značilnost blagovnega imena	siv
Vrsta izdelka	Lepilni trak