

Garant

Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

Ø rezila D_c	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	115 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Prevesna dolžina L_1	59 mm
Kot rampe α_{maks}	3,22 stopinj
Ø D_3	15 mm
Ø držala $D_s \text{ h6}$	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T

Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	12,45 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------