

3M**Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ3870****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

DUAL-LOCK za večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Tehnični opis

Dolžina	41 m
Oznaka proizvajalca	SJ3870
Širina	25 mm
Debelina	6,1 mm
Barva	črna
Število vnovičnih uporab	1000
Področje uporabe	Notranje in zunanje področje

Lepilna masa	Modificiran akrilat
temperaturna obstojnost do	-30 - 80 °C
Temperatura skladiščenja	20 °C
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Minimalni rok trajanja	24 mesec
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak