

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 20/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,7 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	30 mm
Ø D_3	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Ø D_2	17,7 mm

Ø rezila D_c	20 mm
Kot rampe α_{maks}	5,37 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Dolžina rampe L za α_{maks}	7,45 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------