

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 42/5mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Kot rampe α_{maks}	1,36 stopinj
$\varnothing D_2$	28,7 mm
z notranjim hlajenjem	da

Število rezil Z	5
Ø rezila D _c	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Dolžina rampe L za α_{maks}	29,45 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--------------------------------------------------------	----------