

Garant
VHM torusni rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC / R1: 4/0,3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	206040 4/0,3
GTIN	4045197122735
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Z **dvojno brušenimi stranskimi prostimi ploskvami, čelna rezila z radijem.**

Velika trdnost zaradi ojačanega jedra.

Toleranca: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Število zob Z	2
Ø rezila D_c	4 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	16 mm
Ø sprostitutve D_1	3,7 mm
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,02 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,023 mm
Radij rezila R_1	0,3 mm
Ø držala D_s	4 mm
Dolžina rezil L_c	5 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	30 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Toleranca nazivnega \varnothing	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,05xD pri kopirnem rezkanju
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	180 m/min	N
PE-HD	primerno	130 m/min	N
PA 66	primerno	150 m/min	N
PEEK	primerno	130 m/min	N
PF 31	primerno	110 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

