

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Držalo Weldon, Ø D/
število rezil Z: 25/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**.
Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	95 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	2
Kot rampe α_{maks}	2,74 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Prevesna dolžina L_1	39 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm

Ø D ₃	15 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Serija	Power Q
Ø rezila D _c	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	40 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	12,55 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7