

**Garant**
**Grobo-fini rezkar VHM za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208034 12,5X6
GTIN	4045197269041
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

**Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo. Ker so stranske proste ploskve brušene, se ne morejo zagostiti v obdelovancu.

**Napotek:**

Primerno za rezkanje T-utorov skladno z DIN 650.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

Tip: NF

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

za T-utore DIN 650: 6 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 5 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	12,5 mm
za T-utore DIN 650	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Število zob Z	6
Ø sprostitve $D_1$	5 mm

Ø držala $D_s$	10 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Tip	NF
Dolžina rezila $L_c$	6 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	d11
Kot spirale	12 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar