

Garant**VHM stebelni gravirni rezkar 60°, neprevlečeni, Ø h6 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208040 6
GTIN	4045197129079
Razred artikla	11X

Opis**Uporaba:**

Za graviranje kontur.

Napotek: f_z za $a_e = 1,0 \times D$ **Tehnični opis**

Ø rezila D_c	6 mm
Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Število zob Z	1
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	20 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h6
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj

z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
GG(G)	primerno	55 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		