

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Cilindrično držalo, Ø D/ število rezil Z: 35/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
z notranjim hlajenjem	da
Prevesna dolžina L_1	70 mm
Serija	Power Q
Dolžina rampe L za α_{maks}	22,55 mm
Kot rampe α_{maks}	1,52 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Število rezil Z	4
Nastavitveni kot κ	15 stopinj

Ø rezila D_c	35 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm
Ø D_3	25 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	60 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP