

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Držalo Weldon, Ø D/
število rezil Z: 40/4mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Serija	Power Q
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Kot rampe α_{maks}	1,25 stopinj

Ø rezila D_c	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Število rezil Z	4
Ø D_3	30 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	27,55 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7