

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	124 mm
Število rezil Z	6
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
$\varnothing D_3$	53 mm
Kot rampe α_{maks}	0,68 stopinj

Serija	Power Q
Dolžina rampe L za α_{maks}	50,55 mm
\varnothing rezila D_c	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	116 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP