

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Vpenjalni navoj M	M16
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,52 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Število rezil Z	4

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	68 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	22,55 mm
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	60 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7