

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213014 63/5
GTIN	4062406266868
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Serija	Power Q
Ø rezila D_c	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Ø D_3	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	110 mm

Število rezil Z	5
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU146715
Dolžina rampe L za α_{maks}	44,07 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	1,04 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 8	219799 8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP