

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Cilindrično držalo, Ø D/  
število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	40 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,25 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	200 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	70 mm
Serija	Power Q
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812

Število rezil Z	4
Prevesna dolžina $L_1$	120 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,2 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	27,55 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP