

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 66/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,2 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
z notranjim hlajenjem	da

Število rezil Z	7
Ø D <sub>3</sub>	56 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	66 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	53,55 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	122 mm
Serija	Power Q
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,64 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP