

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, Ø D/število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Vpenjalni navoj M	M16
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	47 mm
Serija	Power Q
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α <sub>maks</sub>	1,25 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,2 mm

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Število rezil Z	4
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	27,55 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7