

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 66/5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU146715
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	116 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	130 mm
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	47,07 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

Število rezil Z	5
Ø D ₃	50 mm
Ø rezila D _c	66 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	2 mm
Kot rampe α _{maks}	0,97 stopinj
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 8	219799 8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP