

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 52/5mm**


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	39,45 mm
Kot rampe α_{\max}	1,02 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{\max}	102 mm

Ø rezila D_c	52 mm
Število rezil Z	5
Ø D_3	42 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	94 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------