

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: DM/42****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DDUNR

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 48 mm

Srednji premik  $L_3$ : 27 mm

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259033 3
-------------------	----------

Nastavni kot	93 stopinj
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	48 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Srednji premik $L_3$	27 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 4
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Celotna dolžina L	35 mm
Sistem	DM
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DDUNR
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Serijska	Master Mute
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Podložna ploščica Tip 3	259033 3
Vpenjalni krak Tip 4	259036 4
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico	259612
Vijak za podložno ploščico Tip 2	259027 2
Podložna ploščica	259225
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni krak	259506