

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 125/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Ø D ₃	113 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	4 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	63 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	238 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
\varnothing rezila D_c	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Število rezil Z	10
Dolžina rampe L za α_{\max}	109,94 mm
Kot rampe α_{\max}	0,44 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
--	----------