

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 52/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	1,3 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Ø rezila D_c	52 mm

Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Število rezil Z	5
Dolžina rampe L za α_{\max}	36,94 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
--	----------