

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 42/4mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø D ₃	30 mm
Kot rampe α _{maks}	1,79 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	26,94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm
\varnothing rezila D_c	42 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3

219878 3