

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 66/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	0,94 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj

Ø D ₃	54 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	6
Ø rezila D _c	66 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	50,94 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	120 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3

219878 3