

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260030 16/09  |
| GTIN                  | 4062406575762 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dolžina glave $L_1$                                   | 31 mm                        |
| Srednji premik $L_3$                                  | 9 mm                         |
| Ø držala $D_s$  | 16 mm                        |
| Celotna dolžina $L$                                   | 180 mm                       |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$                     | 18 mm                        |
| Serija  | GARANT Master                |
| primerna obračalna rezalna ploščica                   | CC.. 09T3..                  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice               | 269028 8                     |
| Višina vpenjanja $L_2$                                | 15 mm                        |
| Velikost ploščice                                     | 9 mm                         |
| ISO-oznaka držala                                     | A16Q SCLCR/L09               |
| Standard  | DIN 8024                     |
| Vrsta uporabe   | desno                        |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D<br>da                    |
| Uporaba   | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje