

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Serija	GARANT Master
Ø držala D _s	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	27 mm
Srednji premik L ₃	13,5 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L09
Velikost ploščice	9 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje