

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Ø držala $D_s$	10 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Dolžina glave $L_1$	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

