

**Garant**
**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Serija	GARANT Master
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	19 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave $L_1$	28 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L07
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Srednji premik $L_3$	10 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

