

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Ø držala D _s	20 mm
Srednji premik L ₃	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
ISO-oznaka držala	A20R SDQCR/L11
Serijska	GARANT Master
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L ₁	36 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

