


**Garant****XOMU094812ZZER, HB4020, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativen** koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ .

## Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje $f_z$ na zob	1,1 mm
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4020
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	AlTiCrN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		